


電動角質除去ローラー

PEDI smooth

これからは角質ケアで足元美人に…


角質で悩んだこと ありませんか？

誰もが一度は悩んだことがあったり、気になったことがあると思うかかとの角質ケア。PEDI smooth はそんな角質ケアの悩みをスマートに解決します。




BS-861 ピンク

BS-860 ブルー



- 夏は素足で外出するのにかかとが気になる。
- かかとにストッキングが引っかかる。
- 今使っているかかとケアは手間と時間がかかる。
- かかとのひび割れで歩くとちょっと痛い。
- 電動ローラーで削りすぎないか不安

やったね!



そんな角質の悩みをスマート解決!

Point 1

電動タイプで
簡単即効ケア

PEDI Smooth のヘッドについているヤスリが回転して気になる角質部分に軽く当ててすべらせるだけ。角質がパウダー状になって簡単に削れます。軽石やかかと削りと違い、均一な力でケアができるので、削りすぎて肌を傷めることはありません。



Point 2

いつでもどこでも
角質ケア

PEDI smooth は使いやすさを考えた乾電池タイプ。電源コードが必要ないので、使いやすいスタイルで、しかも場所を選ばずに、いつでもどこでも必要な時に気軽に角質ケアができます。



Point 3

角質に合わせて
二種類のヤスリ

PEDI smooth は角質の形状に合わせて「粗目」に削れるヤスリと「細か目」に削れるヤスリの2種類のケア用ヤスリをご用意しています。



【仕様】

商品名	電動角質除去ローラー		PEDI Smooth	
品番/JAN	458241008 1115		BS-860	ブルー
	458241008 1122		BS-861	ピンク
サイズ	約幅60×奥行30×高さ155mm		重量	約95g ヤスリ・カバー含む
電源	DC3V 単3乾電池×2本(別売)			
連続使用時間	約1.5時間(※乾電池の性能により異なる)			
セット内容	アタッチメント(グレー)粗目、アタッチメント(ブルーorピンク)細目、専用ブラシ、安全カバー			
個包サイズ	幅180×奥行50×高さ260mm		生産国	中国
入数	1C/T=24(6×4)		ソリッド対応	

